


Propojovací kabel s konektorem

ADOGF030MSS0005E03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí [V] < 60 AC / < 75 DC

Třída krytí III

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 67

Mechanická data

Materiály TPU

Tvarovaný materiál TPU

Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení 1 ks



Propojovací kabel s konektorem

ADOGF030MSS0005E03


Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PVC, oranžová, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)


Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení



BK = Barvy vodičů :
BN = černá
BU = hnědá
 modrá