


Propojovací kabel s konektorem

ADOAF030MSS0005E03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 60 AC / < 75 DC
Třída krytí	III

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 67

Mechanická data

Materiály	TPU
Tvarovaný materiál	TPU
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PVC, oranžová, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný





Propojovací kabel s konektorem

ADOAF030MSS0005E03

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá