


Y-rozvaděč

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 60 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A]	3
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	3

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g]	21,8
Rozměry [mm]	15,4 x 35,4 x 39,1
Materiály	PUR
Tvarovaný materiál	PUR
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
Typ konektoru	M8

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Y-rozvaděč

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS


Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Elektrické připojení

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 2 x M8; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno

