

# E10805




## Svorkovatelny konektor

SDOAJ040PLSFKPG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E10013

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



### Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

### Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 250 AC/DC

### Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...85

Krytí

IP 65

### Mechanická data

Rozměry

[mm]

43 x 25 x 36

Materiály

PBT

Tvarovaný materiál

PBT

Materiál převlečné matice

ULTRAMID

### Upozornění

Obsah balení

1 ks

# E10805



## Svorkovatelný konektor

SDOAJ040PLSFKPG

### Elektrické připojení

přípojové svorky: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Průchodka: PG 9

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M18, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PBT; Uzamčení: ULTRAMID; Kontakty: Pozlaceno



### Připojení

