




Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Bez halogenů
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 24 AC/DC
Ochrana proti přepětí		ano; (VDR)
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	62,55
Rozměry	[mm]	30 x 15 x 39
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, žlutá



Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS

Příslušenství

Dodané položky

Šroub

Popisové pole


Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L)



Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L)

