


Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Aplikace

NAMUR

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 15 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...90

Krytí

IP 67

Mechanická data

Rozměry

[mm]

30 x 15 x 39

Materiály

TPU; PUR

Tvarovaný materiál

TPU / PUR

Materiál převlečné matice

nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Příslušenství

Dodané položky

Šroub

Popisové pole

Upozornění

Obsah balení



1 ks

Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU / PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L)

**Elektrické připojení**Kabel: 0,3 m, PVC, modrá, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²**Připojení****Elektrické připojení - zásuvka**

konektorové provedení: 1 x typ ventilu B DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU / PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L)

