


## Propojovací kabel s konektorem

ADOAF030MSS0005A03

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11490

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



## Elektrická data

Provozní napětí [V] &lt; 60 AC / &lt; 75 DC

Třída krytí III

## Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 67

## Mechanická data

Rozměry [mm] 17 x 10 x 26

Materiály TPU

Tvarovaný materiál TPU

Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný

## Upozornění

Obsah balení 1 ks

## Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

## Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



# E10830



## Propojovací kabel s konektorem

ADOAF030MSS0005A03

### Připojení



|      |                |       |
|------|----------------|-------|
| BN = | Barvy vodičů : | hnědá |
| BK = |                | černá |
| BU = |                | modrá |