




Kabelové provedení

VDOAH043MSS0002F04STGH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC023
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Materiály		TPU
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

E10831



Kabelové provedení

VDOAH043MSS0002F04STGH040MSS

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; Radiačně zesíťen; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Připojení

