


Adaptér

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E10411

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 O kroužek

Elektrická data

Provozní napětí [V] < 250 AC / < 300 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...80

Krytí IP 67

Mechanická data

Montážní závit PG 9

Materiály Mosaz Niklovaný

Tvarovaný materiál Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení 1 ks

E10835



Adaptér

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Elektrické připojení

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný



Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá