


Propojovací kabel se zástrčkou

ASTAH050VAS00,6A03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 24 AC/DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...90

Krytí

IP 67

Mechanická data

Rozměry

[mm]

39 x 30 x 15

Materiály

PUR; TPU

Tvarovaný materiál

PUR / TPU

Materiál převlečné matice

nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Upozornění

Obsah balení

1 ks

E10838



Propojovací kabel se zástrčkou


ASTAH050VAS00,6A03

Elektrické připojení


Kabel: 0,6 m, PUR, Bez halogenů, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR / TPU; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L);
Utahovací moment: 0,5 Nm



Připojení



BN =	Barvy vodičů :
BU =	hnědá
GN/YE =	modrá
	zelená / žlutá