




Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAC041MSS00,3A03STA030VAS



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Bez halogenů	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 24 AC/DC
Ochrana proti přepětí	ano; (VDR)	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí	IP 67	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	45,7
Materiály	TPU	
Tvarovaný materiál	TPU	
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky	Šroub	
	Popisové pole	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	




Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Utahovací moment: 0,5 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu C DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Utahovací moment: 0,5 Nm

