




Propojovací kabel s konektorem

ADOGA030VAS0005E03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu		ano
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 250 AC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	15 x 15 x 42
Materiály		PVC
Tvarovaný materiál		PVC
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Propojovací kabel s konektorem


ADOGA030VAS0005E03

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PVC, žlutá, Ø 5 mm; 3 x 0,38 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x 1/2", přímý; kódování: C; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno



Připojení



GN =	Barvy vodičů :
RD/BK =	zelená
RD/WH =	červený / černý
	červená/bílá