


Propojovací kabel se zástrčkou

ASTAH050VAN00,6A02

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Aplikace

NAMUR

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 15 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...90

Krytí

IP 67

Mechanická data

Rozměry

[mm]

39 x 30 x 15

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

Materiál převlečné matice

nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Upozornění

Obsah balení

1 ks

E10853



Propojovací kabel se zástrčkou


ASTAH050VAN00,6A02

Elektrické připojení

Kabel: 0,6 m, PVC, modrá, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Utahovací moment: 0,5 Nm



Připojení

1 WH

2 BK