


## Propojovací kabel s konektorem

ADOGF040MSS0005A04

Položka již není dostupná - archivní záznam



## Elektrická data

Provozní napětí [V] &lt; 60 AC / &lt; 75 DC

Třída krytí III

## Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 67; (v zašroubovaném stavu)

## Mechanická data

Materiály TPU

Tvarovaný materiál TPU

Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný

## Upozornění


Obsah balení 1 ks

## Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

## Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný






## Propojovací kabel s konektorem

ADOGF040MSS0005A04

### Připojení



|      |                |
|------|----------------|
|      | Barvy vodičů : |
| BK = | černá          |
| BN = | hnědá          |
| BU = | modrá          |
| WH = | bílá           |