

E10861




Propojovací kabel s konektorem

ADOAF040MSS0002E04

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11220

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Třída krytí		III

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67; (v zašroubovaném stavu)

Mechanická data

Rozměry	[mm]	16 x 8 x 26
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný

Upozornění


Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



E10861



Propojovací kabel s konektorem

ADOAF040MSS0002E04

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá