


Propojovací kabel s konektorem

ADOAF040MSS0005A04

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí [V] < 60 AC / < 75 DC

Třída krytí III

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 67; (v zašroubovaném stavu)

Mechanická data

Rozměry [mm] 16 x 8 x 26

Materiály TPU

Tvarovaný materiál TPU

Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný

Upozornění


Obsah balení 1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný






Propojovací kabel s konektorem

ADOAF040MSS0005A04

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá