


Propojovací kabel s konektorem

ADOGH030MSS0002E03



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------	-----	---------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	87,5
Rozměry	[mm]	15 x 15 x 43
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný

Upozornění



Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

**Propojovací kabel s konektorem**

ADOGH030MSS0002E03

Elektrické připojeníKabel: 2 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22**Elektrické připojení - zásuvka**

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: C; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm

**Připojení**

BK =	Barvy vodičů :
BU =	černá
GN/YE =	modrá
	zelená / žlutá