


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH043MSS0002H04

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC007

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

10...30 DC

Výstupy

Elektrické provedení

PNP

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...90

Krytí

IP 67

Mechanická data

Rozměry

[mm]

27 x 15 x 39

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

Materiál převlečné matice

Mosaz, anti-adhesivní povrch

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení

Spínací stav

2 x LED, žlutá

Provoz

1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH043MSS0002H04

Elektrické připojení


Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá; Radiačně zesíťen; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch



Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá