




Kabelové provedení

VDOAH043MSS00,6I04STGH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Bez halogenů
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí	IP 67	
Mechanická data		
Materiály	TPU	
Tvarovaný materiál	TPU	
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	2 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	



Kabelové provedení

VDOAH043MSS00,6I04STGH040MSS

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 0,6 m, PUR, Bez halogenů; Radiačně zesíťen; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm

