


Kabelové provedení

VDOAH043MSS0001I04STGH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

10...30 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...90

Krytí

IP 67

Mechanická data

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení

Spínací stav

2 x LED, žlutá

Provoz

1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Kabelové provedení

VDOAH043MSS0001I04STGH040MSS

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PUR, Bez halogenů; Radiačně zesíťen; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm

