


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH043SCS0010I04

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVW009

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 68

Mechanická data

Rozměry [mm]	27 x 15 x 39
Materiály	TPU průhledný
Tvarovaný materiál	TPU, průhledný
Materiál převlečné matice	Mosaz, anti-adhesivní povrch

E10914



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH043SCS0010I04

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	2 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení


Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,8 mm; Radiačně zesíťen; 4 x 0,34 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, průhledný; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch;
Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,5 Nm



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá