


Centrální rozvaděč

ZDO8F039MSS0005A10

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EBC054

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A]	2
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-15...90
Krytí	IP 67

Mechanická data

Materiály	TPU
Tvarovaný materiál	TPU
Počet portů centrálního rozvaděče	8

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	8 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

E10921



Centrální rozvaděč

ZDO8F039MSS0005A10

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR / PVC, Bez halogenů, černá, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm²

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 8 x M8; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm






Centrální rozvaděč

ZDO8F039MSS0005A10

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá