




Centrální rozvaděč

ZDO8F039MSS0010A10

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu		
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	2
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-15...90
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Počet portů centrálního rozvaděče		8
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	8 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	

E10922



Centrální rozvaděč


ZDO8F039MSS0010A10

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR / PVC, Bez halogenů, černá, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm²

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 8 x M8; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm





Centrální rozvaděč

ZDO8F039MSS0010A10

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá