


Kabelové provedení

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11324

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

10...30 DC

Třída krytí

III

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...90

Krytí

IP 67

Mechanická data

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení


1 ks

**Kabelové provedení**

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

**Elektrické připojení**Kabel: 0,3 m, TPU, Bez halogenů; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Připojení****Elektrické připojení - zásuvka**

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

