




Kabelové provedení

VDOGG030--S0001H03STGF030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Speciální vlastnosti | Bez halogenů |
|----------------------|--------------|

Elektrická data

|                 |     |            |
|-----------------|-----|------------|
| Provozní napětí | [V] | 10...55 DC |
| Třída krytí     |     | III        |

Okolní podmínky

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| Okolní teplota | [°C] | -25...90 |
| Krytí          |      | IP 65    |

Mechanická data


|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Materiály                 | TPU              |
| Tvarovaný materiál        | TPU              |
| Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |

Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný





## Kabelové provedení

VDOGG030--S0001H03STGF030MSS

### Elektrické připojení

Kabel: 1 m, Bez halogenů; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

#### Připojení



### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

