




Kabelové provedení

VDOGF030MSS0002H03STGF030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení	
Speciální vlastnosti	Bez halogenů
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	10...55 DC
Třída krytí	III
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 67
Mechanická data	
Materiály	TPU
Tvarovaný materiál	TPU
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
Upozornění	
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení - zástrčka	

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný






Kabelové provedení

VDOGF030MSS0002H03STGF030MSS

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, Bez halogenů; 3 x 0,34 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

