


Propojovací kabel s konektorem

ADOGF030VAS0010A03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 60 AC/DC
Třída krytí	III

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 67

Mechanická data

Rozměry [mm]	10 x 10 x 33
Materiály	PUR
Tvarovaný materiál	PUR
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4305 / 303)

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR / PVC, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)





Propojovací kabel s konektorem

ADOGF030VAS0010A03

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá