


ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Náhradní artikly: EBC008

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano


Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	10

Okolní teplota	[°C]	-15...80
Krytí		IP 67



Centrální rozvaděč


ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Mechanická data		
Rozměry	[mm]	28 x 60 x 125
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Počet portů centrálního rozvaděče		6
Typ konektoru		M12
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	12 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - Připojení		
konektorové provedení: 1 x M23; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm		
		

Centrální rozvaděč

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Připojení



E10946



Centrální rozvaděč

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 6 x M12; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm

