


Propojovací kabel s konektorem

ADOAK190MSS0010B19

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí	IP 65
-------	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	51 x 26 x 58
---------	------	--------------

Materiály	Mosaz Niklovaný
-----------	-----------------

Tvarovaný materiál	Mosaz, Niklovaný
--------------------	------------------

Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
---------------------------	------------------

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR, černá, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M23; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný





Propojovací kabel s konektorem

ADOAK190MSS0010B19

Připojení

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

Barvy vodičů :

BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá