


Kabelové provedení

VDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC012

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...90

Krytí

IP 67

Mechanická data

Rozměry

[mm]

15 x 15 x 42

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Kabelové provedení

VDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PUR, Bez halogenů; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

