


Propojovací kabel s konektorem

ADOGH050VAS0025E05

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

4

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...100

Krytí

IP 68

Mechanická data

Rozměry

[mm]

15 x 15 x 46

Materiály

PVC

Tvarovaný materiál

PVC

Materiál převlečné matice

nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Upozornění

Obsah balení


1 ks

**Propojovací kabel s konektorem**

ADOGH050VAS0025E05

Elektrické připojeníKabel: 25 m, PVC, oranžová, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²**Elektrické připojení - zásuvka**

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm

**Připojení**

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GY =	šedá
WH =	bílá