




Propojovací kabel s konektorem

ADOAH050SCS0002I05

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVW013
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu		ano
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 68
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	27 x 15 x 39
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, anti-adhesivní povrch
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

**Propojovací kabel s konektorem**

ADOAH050SCS0002I05

Elektrické připojeníKabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5,5 mm; Radiačně zesíťen; 5 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)**Elektrické připojení - zásuvka**

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm

**Připojení**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GY =	šedá
WH =	bílá