

Propojovací kabel s konektorem

ADOGH050SCS0010I05

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 68

Mechanická data

Rozměry [mm]	15 x 15 x 43
Materiály	TPU
Tvarovaný materiál	TPU
Materiál převlečné matice	Mosaz, anti-adhesivní povrch

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH050SCS0010I05

Elektrické připojení


Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5,5 mm; Radiačně zesíťen; 5 x 0,34 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm



Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GY =	šedá
WH =	bílá