


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH050MSS0010H05

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC075

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 68

Mechanická data

Rozměry [mm]	27 x 15 x 39
Materiály	TPU
Tvarovaný materiál	TPU
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

**Propojovací kabel s konektorem**

ADOAH050MSS0010H05

Elektrické připojeníKabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm²**Elektrické připojení - zásuvka**

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Utahovací moment: 0,5 Nm

**Připojení**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GY =	šedá
WH =	bílá