


Propojovací kabel s konektorem

ADOGF030MSS0006E03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 60 AC / < 75 DC
-----------------	-----	-------------------

Třída krytí	III
-------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Materiály	TPU
-----------	-----

Tvarovaný materiál	TPU
--------------------	-----

Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
---------------------------	------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel s konektorem

ADOGF030MSS0006E03


Elektrické připojení

Kabel: 6 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení



BK = Barvy vodičů :
BN = černá
BU = hnědá
 modrá