



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH080MSS0002A06

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	3

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67

Mechanická data

Rozměry	[mm]	15 x 15 x 43
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH080MSS0002A06

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR / PVC, černá, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

BN =	Barvy vodičů :
BU =	hnědá
GN =	modrá
GY =	zelená
WH =	šedá
YE =	bílá
	žlutá