




Propojovací kabel s konektorem

ADOAH080MSS0002A06

Položka již není dostupná - archivní záznam




Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR / PVC, černá; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný




E10978



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH080MSS0002A06

Připojení



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
WH =	bílá
YE =	žlutá