


Kabelové provedení

VDOGH040MSS00,6H04STAH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC026

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

10...30 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...90

Krytí

IP 67

Mechanická data

Materiály

PUR

Tvarovaný materiál

PUR

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný





Kabelové provedení

VDOGH040MSS00,6H04STAH040MSS

Elektrické připojení

Kabel: 0,6 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

