


Adaptér

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11295

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 O kroužek

Elektrická data

Provozní napětí [V] < 250 AC / < 300 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -40...85

Krytí IP 67

Mechanická data

Montážní závit PG 13.5

Materiály Mosaz Niklovaný

Tvarovaný materiál Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení 1 ks

E10985



Adaptér

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

Elektrické připojení

Kabel: 0,07 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný



Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK