




Kabelové provedení

VDOAF030MSS0005H03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Bez halogenů
----------------------	--------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Třída krytí	III

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 67

Mechanická data


Materiály	TPU
Tvarovaný materiál	TPU
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný





Kabelové provedení

VDOAF030MSS0005H03STGH030MSS

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

