




Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11422

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

Elektrická data

Provozní napětí [V]

< 24 AC/DC

Ochrana proti přepětí

ano; (VDR)

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-25...90

Krytí

IP 67

Mechanická data

Rozměry [mm]

15 x 15 x 46,5

Materiály

TPU

Tvarovaný materiál

TPU

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení

Spínací stav

1 x LED, žlutá

Příslušenství

Dodané položky

Šroub

Popisové pole

Upozornění

Obsah balení

1 ks




Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Elektrické připojení

Kabel: 0,6 m, PUR, Bez halogenů; 3 x 0,5 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu B DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

