


E1003A



Svorkovatelny konektor

SDOAJ040PLNFKPG/1D/1G



Oblast nasazení

Aplikace Přípojení na prověřený, zabezpečený proudový okruh

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -20...80

Krytí IP 65

Schválení / zkoušky

Osvědčení BVS 05 ATEX E106

ATEX označení Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga

Ex II 1D Ex ia IIIB T85°C Da

Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Mechanická data

Hmotnost [g] 41,2

Rozměry [mm] 43 x 25 x 36

Materiály PBT

Tvarovaný materiál PBT

Materiál převlečné matice PA

Upozornění

Upozornění Ta podle tabulky "Suma výkonů proudových obvodů" v příslušném provozním návodě (bezpečnostně relevantní část ATEX)
K zásuvkám může být připojeno několik jiskrově bezpečných obvodů.
Součet napětí jednoho nebo více jiskrově bezpečných obvodů nesmí překročit následující hodnotu:
Utotal max = 60 V (špičková hodnota)

Obsah balení 1 ks

E1003A



Svorkovatelný konektor

SDOAJ040PLNFKPG/1D/1G

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M18, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PBT; Uzamčení: PA



Připojení

