


E10013



Svorkovatelny konektor

SDOAJ040PLSFKPG



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4; (...40 °C)

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...85
Krytí		IP 65

Mechanická data

Hmotnost	[g]	31,4
Rozměry	[mm]	43 x 25 x 36
Materiály		PA
Tvarovaný materiál		PA
Materiál převlečné matice		PA

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E10013



Svorkovatelný konektor

SDOAJ040PLSFKPG

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M18, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: PA



Připojení

