


E1002A



Svorkovatelny konektor

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G



Oblast nasazení

Aplikace	Připojení na prověřený, zabezpečený proudový okruh
----------	--

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...80
Krytí		IP 65

Schválení / zkoušky

Osvědčení	BVS 05 ATEX E106
ATEX označení	Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga
	Ex II 1D Ex ia IIIB T85°C Da
	Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Mechanická data

Hmotnost	[g]	35,7
Rozměry	[mm]	25 x 25 x 56
Materiály		PA
Tvarovaný materiál		PA
Materiál převlečné matice		PA

Upozornění

Upozornění	Ta podle tabulky "Suma výkonů proudových obvodů" v příslušném provozním návodě (bezpečnostně relevantní část ATEX) K zásuvkám může být připojeno několik jiskrově bezpečných obvodů. Součet napětí jednoho nebo více jiskrově bezpečných obvodů nesmí překročit následující hodnotu: Utotal max = 60 V (špičková hodnota)
Obsah balení	1 ks

E1002A



Svorkovatelný konektor

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M18, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: PA



Připojení

