


E1004A



Svorkovatelny konektor

SDOAL070PLNFKPG/1D/1G



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Aplikace

Připojení na prověřený, zabezpečený proudový okruh

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Krytí

IP 67

Schválení / zkoušky

Osvědčení

BVS 05 ATEX E106

ATEX označení

Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga

Ex II 1D Ex ia IIIB T85°C Da

Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Mechanická data

Hmotnost

[g]

53,5

Rozměry

[mm]

59 x 29 x 38,5

Materiály

PBT

Tvarovaný materiál

PBT

Materiál převlečné matice

PA

Upozornění

Upozornění

Ta podle tabulky "Suma výkonů proudových obvodů" v příslušném provozním návodu (bezpečnostně relevantní část ATEX)

K zásuvkám může být připojeno několik jiskrově bezpečných obvodů.

Součet napětí jednoho nebo více jiskrově bezpečných obvodů nesmí překročit následující hodnotu:

Utotal max = 60 V (špičková hodnota)

E1004A



Svorkovatelný konektor

SDOAL070PLNFKPG/1D/1G

Obsah balení


1 ks

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...2,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x Rd24, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PBT; Uzamčení: PA; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

