


Svorkovatelný konektor

SDOAC030--SFKPG

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC/DC
-----------------	-----	-------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí	IP 65
-------	-------

Mechanická data

Materiály	PA
-----------	----

Tvarovaný materiál	PA
--------------------	----

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø ...6,5 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu C DIN, úhlový; Materiál držáku: PA



E10059



Svorkovatelný konektor

SDOAC030--SFKPG

Připojení

