


Svorkovatelný konektor

SDOAT050--SFKPG

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	20...250 AC/DC
-----------------	-----	----------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...80
----------------	------	----------

Krytí		IP 65
-------	--	-------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	65,2
----------	-----	------

Materiály		PA
-----------	--	----

Tvarovaný materiál		PA
--------------------	--	----

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

E10087



Svorkovatelný konektor

SDOAT050--SFKPG

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...1,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 5...11 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x Ø 28 mm, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA



Připojení

