




Svorkovatelny konektor

SDOAH042PLSFKPG

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Výstupy		
Elektrické provedení		NPN
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-30...80
Krytí		IP 65
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	20 x 34 x 32
Materiály		PA
Tvarovaný materiál		PA
Materiál převlečné matice		PA
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Svorkovatelny konektor

SDOAH042PLSFKPG

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...0,5 mm²; Průchodka: PG 7

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: PA



Připojení

