

E10095




Svorkovatelný konektor

SDOAH042ZDSFKPG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11510

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí [V] 10...30 DC

Výstupy

Elektrické provedení NPN

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 67

Mechanická data

Rozměry [mm] 36 x 20 x 31

Materiály PA

Tvarovaný materiál PA

Materiál převlečné matice litý zinek, Niklovaný

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení 1 ks



Svorkovatelný konektor

SDOAH042ZDSFKPG

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...0,75 mm²; Průchodka: PG 7

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný



Připojení

