


Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040PLS0002E03

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E10915

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...55 DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...90
----------------	------	----------

Krytí		IP 67
-------	--	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	15 x 15 x 42
---------	------	--------------

Materiály		PUR
-----------	--	-----

Tvarovaný materiál		PUR
--------------------	--	-----

Materiál převlečné matice		PUR
---------------------------	--	-----

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

E10096



Propojovací kabel s konektorem


ADOGH040PLS0002E03

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: PUR



Připojení

